

Gaskets (sellos)


Gaskets

• Para asegurar el grado de protección IP en gabinetes o equipo donde la superficie es irregular.

Detalles técnicos.

Material

- CR (caucho de neopreno)
- NBR (caucho de nitrilo)
- Silicón
- Plástico (poliamida PA6)
- Fibra



| Gaskets (Sellos) para medida métrica | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| Para el medida métrica de la cuerda | Diámetro exterior del capuchón del conector glándula D mm | Interior \varnothing ID mm | Altura h mm | CR | NBR | Número de parte Silicón | Poliamida | Fibra |
| | | | | Negro | Negro | Rojo | Blanco | Verde |
| | | | | M12 | 15,5 | 10,3 | 1,5 | BMSW-21C |
| | 15,5 | 12,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-1PA | BMSW-1FB |
| M16 | 21,5 | 14,3 | 1,5 | BMSW-22C | BMSW-22N | BMSW-22SR | - | - |
| | 19,6 | 16,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-2PA | BMSW-2FB |
| M20 | 26,0 | 18,5 | 1,5 | BMSW-23C | BMSW-23N | BMSW-23SR | - | - |
| | 23,8 | 20,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-3PA | BMSW-3FB |
| M25 | 31,5 | 23,3 | 1,5 | BMSW-24C | BMSW-24N | BMSW-24SR | - | - |
| | 32,2 | 25,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-4PA | BMSW-4FB |
| M32 | 38,5 | 30,5 | 1,5 | BMSW-25C | BMSW-25N | BMSW-25SR | - | - |
| | 39,8 | 32,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-5PA | BMSW-5FB |
| M40 | 48,5 | 38,5 | 1,5 | BMSW-26C | BMSW-26N | BMSW-26SR | - | - |
| | 49,6 | 40,1 | 1,5 | - | - | - | BMSW-6PA | BMSW-6FB |
| M50 | 58,0 | 48,0 | 1,5 | BMSW-27C | BMSW-27N | BMSW-27SR | - | - |
| | 62,0 | 50,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-7PA | BMSW-7FB |
| M60 | 68,0 | 58,0 | 1,5 | BMSW-28SC | BMSW-28SN | BMSW-28SSR | - | - |
| | 72,0 | 60,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-60PA | BMSW-60FB |
| M63 | 70,0 | 61,2 | 1,5 | BMSW-28C | BMSW-28N | BMSW-28SR | - | - |
| | 78,4 | 63,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-8PA | BMSW-8FB |
| M70 | 83,0 | 68,0 | 1,5 | BMSW-29SC | BMSW-29SN | BMSW-29SSR | - | - |
| | 82,0 | 70,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-70PA | BMSW-70FB |
| M75 | 88,0 | 72,5 | 1,5 | BMSW-29C | BMSW-29N | BMSW-29SR | - | - |
| | 93,4 | 75,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-9PA | BMSW-9FB |
| M80 | 92,0 | 78,0 | 1,5 | BMSW-29LC | BMSW-29LN | BMSW-29LSR | - | - |
| | 98,0 | 80,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-80PA | BMSW-80FB |
| M85 | 97,0 | 83,0 | 1,5 | BMSW-30SC | BMSW-30SN | BMSW-30SSR | - | - |
| | 103,0 | 85,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-85PA | BMSW-85FB |
| M90 | 102,0 | 88,0 | 1,5 | BMSW-30C | BMSW-30N | BMSW-30SR | - | - |
| | 112,0 | 90,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-10PA | BMSW-10FB |
| M100 | 112,0 | 98,0 | 1,5 | BMSW-31SC | BMSW-31SN | BMSW-31SSR | - | - |
| | 124,5 | 100,2 | 1,5 | - | - | - | BMSW-11PA | BMSW-11FB |
| M110 | 122,0 | 108,0 | 1,5 | BMSW-31C | BMSW-31N | BMSW-31SR | - | - |
| | 134,0 | 110,2 | 2,0 | - | - | - | BMSW-12PA | BMSW-12FB |
| M115 | 127,0 | 113,0 | 1,5 | BMSW-31LC | BMSW-31LN | BMSW-31LSR | - | - |
| | 139,0 | 115,2 | 2,0 | - | - | - | BMSW-13PA | BMSW-13FB |
| M130 | 142,0 | 128,0 | 1,5 | BMSW-33C | BMSW-33N | BMSW-33SR | - | - |
| | 154,0 | 130,2 | 2,0 | - | - | - | BMSW-14PA | BMSW-14FB |

Gaskets (sellos)




Gaskets

• Para asegurar el grado de protección IP en gabinetes o equipo donde la superficie es irregular.

Detalles técnicos.

Material

- CR (caucho de neopreno)
- NBR (caucho de nitrilo)
- Silicón
- Plástico (poliamida PA6)
- Fibra



Gaskets (Sellos) para NPT y medida G

| Para el medida métrica de la cuerda | Diámetro exterior del capuchón del conector glándula D mm | Interior Ø ID mm | Altura h mm | CR | NBR | Número de parte Silicón | Poliamida | Fibra |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Negro | Negro | Rojo | Blanco | Verde |
| | | | | | | | | |
| NPT 1/4" | 16,8 | 11,7 | 2,0 | BFSW-05C | BFSW-05N | BFSW-05SR | - | - |
| | 17,5 | 13,8 | 1,5 | - | - | - | BNSW-1PA | BNSW-1FB |
| NPT 3/8" | 24,0 | 16,4 | 2,0 | BFSW-01C | BFSW-01N | BFSW-01SR | - | - |
| | 21,0 | 17,5 | 1,5 | - | - | - | BNSW-2PA | BNSW-2FB |
| NPT 1/2" | 29,0 | 20,4 | 2,0 | BFSW-02C | BFSW-02N | BFSW-02SR | - | - |
| | 25,0 | 21,5 | 1,5 | - | - | - | BNSW-3PA | BNSW-3FB |
| NPT 3/4" | 37,0 | 26,0 | 2,0 | BFSW-03C | BFSW-03N | BFSW-03SR | - | - |
| | 33,0 | 26,8 | 1,5 | - | - | - | BNSW-4PA | BNSW-4FB |
| NPT 1" | 45,0 | 32,6 | 2,0 | BFSW-04C | BFSW-04N | BFSW-04SR | - | - |
| | 40,5 | 33,5 | 1,5 | - | - | - | BNSW-5PA | BNSW-5FB |
| NPT 1 1/4" | 53,0 | 41,4 | 2,0 | BFSW-05C | BFSW-05N | BFSW-05SR | - | - |
| | 50,0 | 42,3 | 1,5 | - | - | - | BNSW-6PA | BNSW-6FB |
| NPT 1 1/2" | 61,0 | 47,2 | 2,0 | BFSW-06C | BFSW-06N | BFSW-06SR | - | - |
| | 60,0 | 48,4 | 1,5 | - | - | - | BNSW-7PA | BNSW-7FB |
| NPT 2" | 75,0 | 59,0 | 2,0 | BFSW-07C | BFSW-07N | BFSW-07SR | - | - |
| | 78,4 | 60,5 | 1,5 | - | - | - | BNSW-8PA | BNSW-8FB |
| NPT 2 1/2" | 85,0 | 73,2 | 1,5 | - | - | - | BNSW-9PA | BNSW-9FB |
| NPT 3" | 110,0 | 89,0 | 1,5 | - | - | - | BNSW-10PA | BNSW-10FB |
| NPT 3 1/2" | 125,0 | 101,8 | 1,5 | - | - | - | BNSW-11PA | BNSW-11FB |
| NPT 4" | 138,0 | 114,4 | 2,0 | - | - | - | BNSW-12PA | BNSW-12FB |
| NPT 5" | 165,0 | 141,5 | 2,0 | - | - | - | BNSW-13PA | BNSW-13FB |

Gaskets (Sellos) para NPT y medida G

| Para el medida métrica de la cuerda | Diámetro exterior del capuchón del conector glándula D mm | Interior Ø ID mm | Altura h mm | CR | NBR | Número de parte Silicón | Poliamida | Fibra |
|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Negro | Negro | Rojo | Blanco | Verde |
| | | | | | | | | |
| PG 7 | 16,8 | 11,8 | 1,5 | BSSW-01C | BSSW-01N | BSSW-01SR | - | - |
| | 17,0 | 12,6 | 1,5 | - | - | - | BSSW-1PA | BSSW-1FB |
| PG 9 | 21,8 | 14,5 | 1,5 | BSSW-02C | BSSW-02N | BSSW-02SR | - | - |
| | 20,0 | 15,3 | 1,5 | - | - | - | BSSW-2PA | BSSW-2FB |
| PG 11 | 25,8 | 17,5 | 1,5 | BSSW-03C | BSSW-03N | BSSW-03SR | - | - |
| | 23,5 | 18,7 | 1,5 | - | - | - | BSSW-3PA | BSSW-3FB |
| PG 13,5 | 27,8 | 19,8 | 1,5 | BSSW-04C | BSSW-04N | BSSW-04SR | - | - |
| | 27,5 | 20,5 | 1,5 | - | - | - | BSSW-4PA | BSSW-4FB |
| PG 16 | 29,8 | 21,8 | 1,5 | BSSW-05C | BSSW-05N | BSSW-05SR | - | - |
| | 29,5 | 22,6 | 1,5 | - | - | - | BSSW-5PA | BSSW-5FB |
| PG 21 | 35,8 | 27,0 | 1,5 | BSSW-06C | BSSW-06N | BSSW-06SR | - | - |
| | 35,5 | 28,4 | 1,5 | - | - | - | BSSW-6PA | BSSW-6FB |
| PG 29 | 46,8 | 35,5 | 1,5 | BSSW-07C | BSSW-07N | BSSW-07SR | - | - |
| | 46,5 | 37,1 | 1,5 | - | - | - | BSSW-7PA | BSSW-7FB |
| PG 36 | 59,0 | 45,5 | 1,5 | BSSW-08C | BSSW-08N | BSSW-08SR | - | - |
| | 57,5 | 47,2 | 1,5 | - | - | - | BSSW-8PA | BSSW-8FB |
| PG 42 | 66,8 | 52,8 | 1,5 | BSSW-09C | BSSW-09N | BSSW-09SR | - | - |
| | 66,5 | 54,2 | 1,5 | - | - | - | BSSW-9PA | BSSW-9FB |
| PG 48 | 71,8 | 57,8 | 1,5 | BSSW-10C | BSSW-10N | BSSW-10SR | - | - |
| | 72,0 | 59,5 | 1,5 | - | - | - | BSSW-10PA | BSSW-10FB |